


SEB2-F2,8



Artikelnummer 65.9099-*

Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder $\varnothing 2$ mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT III, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH2,8x0,8; Einpressdorn MB2-S