


# XLAM-SLK-4N-SILI-SC05



Datenblatt XLAM-SLK-4N-SILI-SC05 02.2024

Artikelnummer 66.1031-

Hochflexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitungen.  
Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite  
stapelbare Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm / BNC
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 10 A / 600 V, CAT III, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni; Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungslängen <input type="text"/>	100; 160 cm
Leitungsisolation	SIL
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE